


# 콘넥터 블록 VIGK-04-D-2-1/2-NPT

Part Number(&P): 525574

FESTO

밸브 터미널 04용, 높은 유량, 사이즈 2 ISO 밸브 (G 1/2)  
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

| 특징                 | 값  |
|--------------------|--|
| 폭                  | 183 mm   |
| 작동 압력              | -0.9 ... 16 bar  |
| 작동 매체              | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 매체 온도              | -10 ... 60 °C  |
| 보호 등급              | IP65   |
| 주변 온도              | -10 ... 60 °C  |
| 서브-베이스에 대한 마운팅 방법  | 관통 홀 포함  |
| 외부 파일럿 공압 포트 12/14 | NPT1/8-27  |
| 공압 연결구, 포트 1       | NPT3/4-14  |
| 공압 연결구, 포트 2       | NPT1/2-14  |
| 공압 연결구, 포트 3       | NPT3/4-14  |
| 공압 연결구, 포트 4       | NPT1/2-14  |
| 공압 연결구, 포트 5       | NPT3/4-14  |
| 서브-베이스에 대한 재질 정보   | 알루미늄 다이캐스트   |