



# 근접 센서 SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

Part Number(&P): 525896

FESTO

전기형, 리드 접점형, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브 유닛용,  
윗면 마운팅, M8 플러그 포함.



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
스위치 출력	접점 포함, 양극
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	500 mA
케이블 길이	0.3 m
전기 연결	3-핀 플러그 포함 케이블 M8x1
부식 방지 등급 KBK	2
디자인	T-슬롯용
회로 단락 보호	아니오
측정 원리	리드 자석
극성 보호	아니오
작동 상태 표시	황색 LED
스위치-Off 시간	0.03 ms
스위치-On 시간	<= 0.5 ms
최대 접촉 비율 DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
인증	c UL us - Listed (OL)
제품 중량	10 g
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
마운팅 형태	T-슬롯에 취부
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	PA
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR