



# 근접 센서 SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Part Number(&P): 525915

FESTO

전기형, 무접점, PNP, 10 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브 유니트용, 윗면 마운팅, 케이블 포함.



## 자료 시트

특징	값
디자인	원형 슬롯용
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
주변 온도	-20 ... 60 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
스위치-On 시간	<= 0.33 ms
스위치-Off 시간	0.3 ms
최대 접촉 비율 DC	6 W
전압 강하	2 V
잉여 전류	0.06 mA
회로 단락 보호	예
작동 전압 범위 DC	5 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블 3-심
콘넥터 배출 방향	축
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
마운팅 형태	삽입 가능 원형 슬롯에 취부
죄임 토크	0.2 Nm
제품 중량	15 g
하우징에 대한 재질 정보	PA
작동 상태 표시	황색 LED
주변 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67