



흡착컵 완료 ESS-80-GT-M10

Part Number: 525983

FESTO

순쉬운 교체 가능,



자료 시트

특징	값
흡착컵 홀더에 대한 높이 보상기	7.5 mm
최소 작업물 반경	100 mm
공칭 사이즈	5.5 mm
흡착컵 직경	80 mm
흡착컵 용량	28.6 cm ³
조립 위치	어디든
디자인 구조	원형, 벨모양
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 5
흡착형 형태	깊은 원형
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
공칭 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
70% 진공에서 분리력	245 N
공칭 작동 압력에서 유지력	245 N
마운팅 나사에 대한 최대 죄임 토크	12 Nm
공칭 작동 압력의 측면 힘	99 N
제품 중량	28 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
진공 연결	M10
색상	적색/황색
지주 경도	72 +/- 5
나사산 플러그 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	Vulkollan®