


진공 흡착컵 ESV-30-GT

Part Number: 526000

FESTO

소모품, 순쉬운 교체 가능



자료 시트

특징	값
흡착컵 홀더에 대한 높이 보상기	3.5 mm
최소 작업물 반경	26 mm
흡착컵 직경	30 mm
흡착컵 용량	2.4 cm ³
조립 위치	어디든
디자인 구조	원형, 벨모양
흡착형 형태	깊은 원형
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
공칭 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
70% 진공에서 분리력	36 N
공칭 작동 압력에서 유지력	36 N
공칭 작동 압력의 측면 힘	13 N
제품 중량	4.2 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
색상	적색/황색
지주 경도	72 +/- 5
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	Vulkollan®