



솔레노이드 밸브 CPASC1-M1H-B-P-2,5

Part Number(&P): 526998
단종 예정 제품

FESTO

밸브 터미널 CPA-SC용, 서브-베이스 밸브 플러그-인 연결 포함.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 공급
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	220 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
보호 등급	IP20
인증	c UL us - Recognized (OL)
공칭 사이즈	2.5 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠 누름
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 가능
스위칭 상태 표시기	예
파일럿 압력	3 ... 8 bar
b 값	0.4
C 값	0.895 l/sbar
Off 스위칭 시간	25 ms
On 스위칭 시간	10 ms
특성 코일 자료	24V DC: 1W
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C
음향 압력 레벨	95 dB(A)
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	40 g
전기 연결	3-핀 플러그
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스
공압 연결구, 포트 4	서브-베이스
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스
씰에 대한 재질 정보	FPM HNBR NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트