


케이블 분배기 ASI-KVT-FKX2-M12

Part Number: 527474

FESTO

AS-interface용



자료 시트

특징	값
폭	46 mm
높이	102 mm
길이	28,5 mm
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함
제품 중량	190 g
필드버스 인터페이스	AS-interface: 평면 케이블 플러그 부시, M12x1, 4-pin, A-코드 부하 전압: 플랫 케이블 플러그
DC 작동 전압, AS-interface	26.5 ... 31.6 V
공칭 DC 작동 전압, AS-interface	26.5 V
DC 작동 전압, 부하 전압	20.4 ... 26.4 V
공칭 DC 작동 전압, 부하 전압	24 V
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름 조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
ष에 대한 재질 정보	PUR
커버에 대한 재질 정보	PA-강화
상대 공기 습도	5 - 90 % 비-응결