



# 클램핑 유니트 KEC-20

Part Number: 527493

FESTO



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 방향 포함형 클램핑 형태	양쪽 끝단 스프링으로 클램핑, 압축공기로 해제
작동 압력	3.8 ... 10 bar
최소 해제 압력	3.8 bar
클램프될 원형 재질	20 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
주변 온도	-20 ... 80 °C
정적 유지력	3,200 N
제품 중량	4,515 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함
릴리스 연결부, 클램핑 유니트	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
스프링 소재	고합금 강철
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
클램프 조 소재	툴 강철
피스톤 소재	전조 알루미늄 합금