


플러그 SD-SUB-D-ST25

Part Number: 527522

FESTO

25-핀, 멀티핀 플러그 분배기 MPV-E-E/A-M-12 또는 CPX-AB-M12-M8-KL에 연결용.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	51 g
전기 연결	25-핀 플러그 Sub-D
작동 전압 범위 DC	<= 250 V
작동 전압 범위 AC	<= 250 V
허용 가능 전류 부하	5 A
케이블 패킹 연결	Pg11
허용 가능 케이블 직경	7 ... 12 mm
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 예 승인
하우징 소재	PA
씰 소재	NBR
전기 접점 소재	구리 합금 금 도금