



서비스 유니트 FRC-N1/8-D7-5M-MICRO

Part Number: 527868
단종 예정 제품

FESTO

나사산 연결 플레이트 포함, 압력 게이지 포함, 수동 배수기
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------|-------------------------------|
| 사이즈 | MICRO |
| 조립 위치 | 수평 |
| 필터 등급 | 5 µm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.5 ... 7 bar |
| 표준 공칭 유량 | 140 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 133 g |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션 |
| 공압 연결구, 포트 1 | NPT1/8-27 |
| 공압 연결구, 포트 2 | NPT1/8-27 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |
| 바울에 대한 재질 정보 | PC |