


제어 유닛
CPX-MMI-1
 Part Number: 529043

모듈형 전기 터미널 CPX용.



자료 시트

특징	값
폭	81 mm
높이	28 mm
길이	137 mm
최대 콘넥터 케이블 길이	15 m
디스플레이	128 x 64 픽셀 LCD-Display 백그라운드 발광 포함
제어 부품	3 기능 키 4 스크롤 키 멤브레인 키패드
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
데이터 인터페이스	RS 232 인터페이스 57,6Kbaud M12 소켓 4-핀
공칭 동작 전압 DC	24 V
전원 공급	연결 장치를 통해 공급
공칭 작동 전압에서 전류 소모	50 - 60 mA
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
상대 공기 습도	비-응결
직접 및 간접 접촉에 대한 보호	PELV
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	150 g
하우징 소재	PA-강화