


# 밸브 터미널 CPA-SC-MP-VI

Part Number(&P): 529045  
단종 예정 제품

멀티핀 플러그 연결 포함

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 자료 시트

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

특징	값
밸브 기능	2x2/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
밸브 사이즈	10 mm
최대 표준 공칭 유량	180 l/min bei 10 mm
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	멀티핀 플러그
최대 밸브 연수	20
최대 압력 존 수량	2
전기 I/O 시스템	예
주변 온도	-5 ... 50 °C
폭	10 mm
보호 등급	IP40
인증	c UL us - Recognized (OL)
공칭 사이즈	2.5 mm
배기 기능	유량 조절 불가
액츄에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	82
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	고정-격자
스위칭 상태 표시기	LED
파일럿 압력	3 ... 8 bar
진공에 대한 적합성	예
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	1
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]