


# 측정 유니트 ASDLP-160-200/220

Part Number: 529093

FESTO

SDLP 측정 유니트는 DLP 실린더의 기존 슬롯에 클램핑하여 부착됩니다. 기존 DLP 실린더도 측정 유니트로 개장할 수 있습니다.



## 자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
ATEX 카테고리 가스	II 2G
폭발 점화 방지 타입 가스	c T6
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 먼지	c 80°C
방폭 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 이송 속도	0.05 m/s
행정거리	200 ... 220 mm
디자인 구조	기어 유니트 포함 스프indel
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
재질 정보, 커버	전조 알루미늄 합금
재질 정보, 슬라이드 하우징	전조 알루미늄 합금
재질 정보, 슬라이드 인터페이스	전조 알루미늄 합금
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
재질 정보, 조립 클램프	전조 알루미늄 합금
재질 정보, 연결 로드	고합금 강철, 부식방지
재질 정보, 베어링 씰	NBR
재질 정보, 로드 씰	TPE-U(PU)
회전 각도로 이동을 변환	40 ... 120 deg
보호 등급	IP67
부식 방지 등급 KBK	3