


활성 카본 필터 MS6-LFX-1/2-U-Z

Part Number(&P): 529682

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 우측에서 좌측.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	활성 탄소 필터
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
작동 압력	0 ... 20 bar
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	900 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
매체 온도	5 ... 30 °C
잉여 오일 함량	0.003 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	820 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
필터에 대한 재질 정보	활성 탄소
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금