



압력 증강 밸브 MS6-DE-1/4-V110

Part Number(&P): 529805

FESTO

전기, 점진적 압력 증강용, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠 누름
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
밸브 기능	2/2
스위칭 상태 표시기	액세서리 포함
작동 압력	4 ... 18 bar
b 값	0.54
C 값	11.22 l/sbar
표준 공칭 유량	2,700 l/min
정격 사용 시간	100%
특성 코일 자료	110V AC
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	c UL - Recognized (OL)
제품 중량	680 g
전기 연결	플러그 입방형 디자인 DIN EN 175301-803에 따름 디자인 C
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트