


모터 플랜지 EAMF-A-44A/B-60G

Part Number: 529944

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|----------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도 | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 95 % |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 165 g |
| 인터페이스 코드, 모터 인 | 60G |
| 인터페이스 코드, 커플링 하우징 | 44A 44B |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |