



# 압력 센서 SDE1-D10-G2-HQ4-L-PU-M8

Part Number(&P): 529966

FESTO

M8 플러그 포함 버전.



## 자료 시트

특징	값
압력 측정 범위, 최종 값	10 bar
아날로그 출력	0 - 10 V
스위칭 부품 기능	전환 가능
표시 형태	발광 LCD
전기 연결	4-핀 M8x1 플러그 EN 60947-5-2에 따름 원형 디자인
보호 등급	IP65
공압 연결구	QS-4
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	펄스
측정된 변수	차등 압력 상대 압력
측정 방법	디스플레이 포함 피에조 저항 압력 센서
스위칭 기능	자유롭게 프로그래밍 가능
극성 보호	모든 전기 연결용
문턱값 설정 범위	2 ... 99.8 %
히스테리시스 세팅 범위	0 ... 90 %
설정 사양	Teach-In
작동 상태 표시	LCD
작동 전압 범위 DC	15 ... 30 V
최대 출력 전류	150 mA
스위치 출력	PNP
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
인증	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
제품 중량	70 g
압력 측정 범위, 초기 값	0 bar
정확도, FS	2 %
스위칭 포인트 재생성	0.3 %
오작동 방지	PIN-Code
마운팅 형태	Top-hat 레일 포함
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	PA POM-강화