


모터 플랜지 EAMF-A-28A-42A

Part Number: 530080

FESTO

스텝 모터 포함 전기-기계 드라이브용



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|---------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 보관 온도 | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 95 % |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 인터페이스 코드, 모터 인 | 42A |
| 인터페이스 코드, 커플링 하우징 | 28A |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |