



근접 센서 SMT-8-SL-PS-LED-24

Part Number(&P): 531145

FESTO

전기형, 무접점, PNP, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브 유니트용,
M8 플러그 포함.



자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	200 mA
전기 연결	플러그 M8x1 3-핀
디자인	T-슬롯용
표준에 따름	EN 60947-5-2
회로 단락 보호	예
측정 원리	유도형
극성 보호	모든 전기 연결용
작동 상태 표시	항색 LED
스위치-Off 시간	<= 0.5 ms
스위치-On 시간	<= 0.5 ms
최대 스위칭 주기	1,000 Hz
절연 전압	50 V
최대 접촉 비율 DC	6 W
잉여 전류	<= 0.1 mA
전압 강하	<= 1.8 V
과부하 저항 용량	가능
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 70 °C
인증	C-Tick
최대 죄임 토크	0.2 Nm
제품 중량	5 g
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
콘넥터 배출 방향	축
마운팅 형태	T-슬롯에 취부 슬롯에 삽입가능
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	황동 PA 고합금 강철, 부식방지 크롬-도금