


필터 MS4N-LF-1/4-CRM

Part Number: 531489

FESTO

5 µm 필터, 플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 수동 배수기,
유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	19 ml
바울 보호망	플라스틱 가드
작동 압력	0 ... 14 bar
표준 공칭 유량	1,300 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	189 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/4 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	PC
분리 플레이트 소재	POM