



운활기 MS6N-LOE-3/8-R-Z

Part Number(&P): 531715

FESTO

플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 유량 방향: 우측에서 좌측.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 운활기
최대 오일 용량	75 cm ³
바울 보호망	플라스틱 가드
입력 압력 1	1 ... 16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	50 l/min
표준 공칭 유량	5,300 l/min
작동 매체	필터처리 압축공기, 필터 등급 40 µm
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	0 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	600 g
마운팅 형태	액세서리 포함 옵션 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	NPT3/8-18
공압 연결구, 포트 2	NPT3/8-18
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC