


# 미세 필터 MS6N-LFM-1/4-BRM-Z

Part Number(&P): 531851

FESTO

1 µm 필터, 플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 수동 배수기,  
유량 방향: 우측에서 좌측.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	1 µm
필터 효율	99.99 %
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	화이버 필터
최대 응축수 용량	38 cm3
바울 보호망	플라스틱 가드
입력 압력 1	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량	550 l/min
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 5µm
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	DIN ISO 8573-1에 따른 2.7.3
매체 온도	-10 ... 60 °C
잉여 오일 함량	0.5 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	600 g
마운팅 형태	액세서리 포함 옵션 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	NPT1/4-18
공압 연결구, 포트 2	NPT1/4-18
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
씰에 대한 재질 정보	NBR
필터에 대한 재질 정보	Boron silicate 화이버
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC