


# Checkbox CHB-C-C

Part Number(&P): 532271

FESTO

콤팩트 디자인



## 자료 시트

특징	값
최대 부품 직경	25 mm
계수 기능	아니오
보호 등급	IP64
엔코더 연결	RS 485 명세에 따름
폭	60 mm
높이	260 mm
길이	150 mm
최대 부품 길이	컨베이어 속도 및 필요 분해능에 따름
최소 부품 직경	0.5 mm
최소 부품 길이	1 mm
출력	양품, 옳은 방향 양품, 틀린 방향 불량품 컨베이어 장치 제어 컨베이어 벨트 제어 / 대기
입력	누적 센서 1
Type 메모리당 개별 방향의 최대 수량	8
Type 메모리 최대 수량	1
수량 사전 선택	CheckKon 소프트웨어
내부 퓨즈	8 A 퓨즈
전자 출력 제한	700 mA
PLC 연결에서 최대 전체 전류	1 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
무부하 출력형 전류 소모	750 mA
허용 가능 전압 파동	+/- 15 %
보관 온도	-20 ... 70 °C
주변 조건	건조 과다 외부 광원에 대한 차단 최고 청정 가능 주변 공기
주변 온도	-5 ... 50 °C
카메라 해상도	6/100 mm
노출 시간	128 ... 1,024 µs
진단 인터페이스	RS 232 인터페이스 115 Kbaud 플러그 소켓 M12x1 4-핀