

# 나선형 플라스틱 배관 PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Part Number: 533464

FESTO

높은 탄성, 섬유-강화, 넓은 범위에서 가수분해 방지



## 자료 시트

특징	값
작업 길이	4.8 m
외부 직경	9.5 mm
블록 길이	1.165 m
유량에 사용하는 굽힘 반경	50 mm
내부 직경	6.4 mm
코일 직경	42 mm
권선 수	50
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 15 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 60 °C
제품 중량	340 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	수 나사산 G1/4
색상	청색
지주 경도	A 87 +/-3
연결 나사산 소재	황동 니켈 도금
좌굴(buckling) 방지 소재	POM
튜브 소재	TPE-U(PU)