



소음기 UC-1/8-50

Part Number: 534219

FESTO

플라스틱 재질.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	50
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
대기로의 유량	1,700 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
음향 압력 레벨	59 dB(A)
주변 온도	-10 ... 70 °C
제품 중량	2.6 g
공압 연결구	G1/8
소음기 내장 소재	PE
나사산 플러그 소재	PE
재질 사항	RoHS 에 승인