


소음기 U-M5-50

Part Number: 534221

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	50
작동 압력	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
음향 압력 레벨	70 dB(A)
주변 온도	-10 ... 70 °C
공압 연결구	M5
충격 완충기 삽입물에 대한 재질 정보	청동
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동