


볼 밸브 VAPB-3/4-F-40-F03

Part Number: 534305

FESTO

황동, 공칭 너비 3/4", 플랜지 홀 패턴 F03, PN40.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브
액추에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	Rp3/4
스위칭 상태 표시기	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 홀 패턴	F03
공칭 직경 DN	20
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	40
차등 압력에서 이탈 토크, 공칭 압력, 프로세스 밸브 PN	6 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	5.1 Nm
표준에 기반	ISO 5211
매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] 가스 주입 물 Neutral fluids
매체 온도	-20 ... 150 °C
유량 Kv	41 m ³ /h
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
하우징 소재	황동 니켈 도금
하우징용 재질 정보	2.0402 CW617N
씰 소재	HNBR PTFE
볼 소재	황동 경질-크롬 도금
볼용 재질 정보	2.0402 CW617N
샤프트 소재	황동
샤프트용 재질 번호	2.0401 CW614N
제품 중량	500 g
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음