


볼 밸브 VAPB-3/4-F-63-F0304-CR

Part Number(&P): 534314

FESTO

내식성 및 내산성



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브
액추에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	Rp3/4
플랜지 홀 패턴	F03 F04
내부 직경	20 mm
공칭 직경 DN	20
프로세스 밸브의 공칭 압력	63
구동 토크	13 Nm
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [---:] Inert gases Water Neutral fluids
매체 온도	-10 ... 180 °C
유량 Kv	46 m3/h
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
하우징용 재질 정보	1.4408
씰에 대한 재질 정보	FPM PTFE
글로브, 재질정보	고합금 강철, 부식방지
볼용 재질 정보	1.4401
샤프트에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4401
제품 중량	800 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
부식 방지 등급 KBK	3