

서브-베이스 CDSV5.0-AS-1/8

Part Number: 534434

FESTO

CDSV 개별 밸브용, 식품 가공 산업용으로 적합



자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	1
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
음향 압력 레벨	75 dB(A)
보호 등급	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	690 g
전기 연결	케이블
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함
배기구 연결	M5
파일럿 배기 포트 82/84	M5
파일럿 공압 포트 12	M5
파일럿 공압 포트 14	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
공압 연결구, 포트 5	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인