


리미트 스위치 부착물 DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Part Number: 534473

FESTO

반-회전 드라이브용, VDI/VDE 3845에 따른 조립 인터페이스 포함.
모든 DAPS 반-회전 드라이브에는 적합하지만, DRD/DRE는
사이즈 4에서 225까지만 가능. DRD/DRE 반-회전 드라이브
사이즈 1에서 2까지는, DAPZ-SBZ-... 어댑터를 포함한 사이즈
375에서 880까지만 설치 가능.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	각도
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	예
필드버스 인터페이스	AS-interface: 평면 케이블 플러그
스위칭 부품 기능	초기상태 닫힘 접점
극성 보호	모든 전기 연결용
측정 원리	유도형
스위칭 상태 표시기	아니오
절연 전압	50 V
공칭 동작 전압 DC	30 V
서지 강도	0.8 kV
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 85 °C
필드버스 인터페이스에 관한 주의	AS-Interface
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	EPDM
하우징 커버의 재질 유의	PC
하우징 소켓의 재질 유의	PA
콘솔의 재질 유의	PA