


# limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Part Number: 534475

FESTO

반-회전 드라이브용, VDI/VDE 3845에 따른 조립 인터페이스 포함.



## 자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	7 ... 13 mm
표준에 기반	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	원형
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	필스
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
극성 보호	모든 전기 연결용
측정 원리	유도형
스위칭 상태 표시기	예
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
작동 전압에서 고유 전류 소모	0 ... 100 mA
절연 전압	50 V
최대 출력 전류	100 mA
스위치 출력	PNP
서지 강도	0.5 kV
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP67
주변 온도	-20 ... 70 °C
전기 연결	볼트 체결 단자
케이블 패킹 연결	M20x1,5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 커버 소재	PC
하우징 소켓 소재	ABS+PC
콘솔 소재	ABS+PC