


# 리미트 스위치 부착물 DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Part Number: 534476  
단종 예정 제품

FESTO

반-회전 드라이브용, VDI/VDE 3845에 따른 조립 인터페이스 포함.  
단종 예정 제품. 2021년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	7 ... 13 mm
표준에 기반	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	원형
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	아니오
스위칭 부품 기능	초기상태 닫힘 접점
극성 보호	아니오
측정 원리	유도형
스위칭 상태 표시기	예
절연 전압	25 V
최대 입력 전원	34 mW
최대 입력 전압	16 V
최대 입력 전류	25 mA
공칭 동작 전압 DC	8 V
스위치 출력	NAMUR
서지 강도	0.5 kV
오염 등급	3
ATEX 카테고리 가스	II 2G X
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
보호 등급	IP67
주변 온도	-20 ... 70 °C
1시간당 실패할 개연성 [1/h].	1.07E-07
PFDF (Probability of Failure on Demand)	4.69E-04
스위칭 전류 감소	<= 1 mA
스위칭 전류 감소 안됨	>= 3 mA
전기 연결	볼트 체결 단자
케이블 패킹 연결	M20x1,5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 커버 소재	PC
하우징 소켓 소재	ABS+PC
콘솔 소재	ABS+PC