


플러그
FBS-RJ45-8-GS
 Part Number: 534494

FESTO

CPX-FEC-... 기능 모듈용



자료 시트

특징	값
폭	33 mm
높이	41 mm
길이	20 mm
제품 중량	15 g
Ethernet 케이블 설명	Type: CAT 5 단일 케이블 심 직경: 0.89 에서 0.99 mm AWG 24-26, 미세 꼬임
직접 및 간접 접촉에 대한 보호	안전 차단 기능 포함 방호초저전압(PELV)
허용 가능 케이블 직경	4 ... 5.4 mm
보호 등급	IP65 IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 60 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	0 - 90 % 비-응결
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화
나사 소재	강철
씰 소재	NBR