



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-3/8-QB-5/16-U

Part Number: 534665

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QB-5/16
공압 연결구, 포트 2	3/8 NPT
액추에이터 형태	수동
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산 외부 (수) 나사산 포함
정방향 표준 공칭 유량	28.1 cfm
조절 방향 표준 공칭 유량	21.65 ... 28.7 cfm
주변 온도	32 ... 140 °F
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	-13.8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	43.5 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	43.5 ... 45.2 cfm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	32 ... 140 °F
최대 죄임 토크	16.2 ft-lbf
제품 중량	2.46 oz
나사산 플러그 소재	황동 니켈 도금
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	황동 니켈 도금
Release ring 소재	POM
널링 헤드 소재	황동 니켈 도금
조정 나사 소재	황동 니켈 도금
회전 피팅 소재	PBT-강화