

필터 조절 밸브 MS12-LFR

Part Number: 535022

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.

예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기
압력 게이지	압력 게이지 포함
최대 압력 Hysteresis	0.4 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:4:-]에 준하는 압축 공기 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금