

압력 증강 밸브 MS12-DE

Part Number: 535034

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
배기 기능	유량 조절 가능
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠 누름
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
밸브 기능	2/2
스위칭 상태 표시기	액세서리 포함
작동 압력	3 ... 16 bar
표준 공칭 유량	25,000 ... 42,000 l/min
정격 사용 시간	100 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	3,800 g
신호 상태 표시	액세서리 포함
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트