

미세 필터 MS12N-LFM

Part Number: 535045

FESTO

NPT 나사산 포함



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
시리즈	MS
사이즈	12
디자인 구조	화이버 필터
작동 압력	0.8 ... 20 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	수평 +/- 5
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
필터 소재	Boron silicate 화이버
보울 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인