

# 밸브 터미널 CPA14-ASI-VI


Part Number(&P): 535848

FESTO

격자 치수 14 mm

주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



## 자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
밸브 기능	2x3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	600 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	AS-Interface
최대 밸브 연수	8
최대 압력 존 수량	4
주변 온도	-5 ... 50 °C
폭	14 mm
보호 등급	IP65
격자 치수	14 mm
액추에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	12
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형 및 확장 가능
스위칭 상태 표시기	LED
파일럿 압력	3 ... 8 bar
공칭 동작 전압 DC	24 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C