



활성 카본 필터 MS4N-LFX-1/8-R

Part Number: 536715

FESTO

플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	활성 탄소 필터
바울 보호망	플라스틱 가드
작동 압력	0 ... 14 bar
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	360 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]에 준하는 압축 공기
매체 온도	5 ... 30 °C
잉여 오일 함량	0.003 mg/m ³
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	190 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	활성 탄소
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	PC