



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

Part Number(&P): 537072

FESTO

널링 볼트 및 잠금 너트 포함, 고 유량



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-6
공압 연결구, 포트 2	G1/8
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	나사산 외부 (수) 나사산 포함
정방향 표준 공칭 유량	400 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	290 ... 420 l/min
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
인증	Germanischer Lloyd
조립 위치	어디든
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	600 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	570 ... 680 l/min
보관 온도	-10 ... 40 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	5 Nm
제품 중량	40 g
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 중공 볼트	전조 알루미늄 합금 아노다이징
해제 링 재질 자료	POM
재질 정보, 널링 헤드	전조 알루미늄 합금 아노다이징
조절 볼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지
회전 조인트 재질 자료	아연 다이캐스트