


Sub-base-SET MS12-AGG

Part Number: 537136

FESTO

MS 시리즈 사양, G 나사 포함.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 사이즈 | 12 |
| 시리즈 | MS |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 매체 | 공기 품질 등급 5:7:- DIN ISO 8573-1에 따름 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 1,300 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1 1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1 1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 씰 소재 | NBR |