


Sub-base-SET MS12-AGI

Part Number: 537138

FESTO

MS 시리즈 사양, G 나사 포함.



자료 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
조립 위치	어디든
작동 매체	공기 품질 등급 5:7:- DIN ISO 8573-1에 따름
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,300 g
공압 연결구, 포트 1	G2
공압 연결구, 포트 2	G2
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR