


활성 카본 필터 MS12-LFX-G-U

Part Number: 537155

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	화이버 필터
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
작동 압력	0 ... 20 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]에 준하는 압축 공기
매체 온도	5 ... 30 °C
잉여 오일 함량	<= 0.003 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	7,000 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
커버 소재	PA
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
필터 소재	활성 탄소 화이버
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
스크린 소재	PC