


축 인터페이스 SPC-AIF-INC

Part Number: 537320

FESTO

자계 증분 위치측정 엔코더 연결용



자료 시트

특징	값
최대 비례 제어 밸브 전류 소모	1.1 A
정격 축 인터페이스 전류 소모	60 mA
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
DIN/IEC 68, parts 2 - 82 에 따른 연속 충격 저항	가속도 레벨 2에 따른 시험을 거침
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
DIN/IEC 68, parts 2 - 6 에 따른 진동 저항	가속도 레벨 2에 따른 시험을 거침
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	240 g
전기 연결, 비례 제어 밸브	플러그 소켓 원형 디자인 M9 7-핀
전기 연결, 위치 측정 엔코더	8-핀 플러그 소켓 M12 원형 디자인
전기 연결, AIF IN	플러그 원형 디자인 M9 5-핀
전기 연결, AIF OUT	플러그 소켓 원형 디자인 M9 5-핀