



필터 압력 조절기 LFR-1/8-DB-7-O-MINI

Part Number: 537651

FESTO

출력 압력 최대 7 bar, 압력 게이지 미포함, 40 마이크로 필터 등급.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	44 mm
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 700 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	1
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4] 가스 주입
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	200 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 회전 손잡이	POM
필터에 대한 재질 정보	PE
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
바울에 대한 재질 정보	PC