


# 서비스 유니트 FRC-1/8-DB-7-MINI

Part Number: 537655

FESTO

필터/압력 조절기 밸브/윤활기 조합, 최대 출력 압력 7 bar, 40 마이크로 필터. 압력 게이지 포함 및 직접 제어되는 압력 조절 밸브 포함.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	88 mm
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	필터 압력조절기/윤활기
필터 등급	40 µm
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 550 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] 가스 주입
승인된 오일	1리터 들이 Festo 특수 오일 주문 코드 : 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 32mm/s 40도에서의 점도 범위 ISO 클래스 VG 32, ISO 3448 대응
부식 방지 등급 KBK	1
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8: -]에 따른 압축 공기 가스 주입
매체 온도	-5 ... 50 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	300 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 회전 손잡이	POM
필터에 대한 재질 정보	PE
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
바울에 대한 재질 정보	PC