


# 밸브 터미널 VTUB

Part Number: 537662

FESTO

밸브 터미널 VTUB.



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림, 단동 솔레노이드 4/2 복동 솔레노이드 4/2 단동 솔레노이드
밸브 사이즈	20 mm
최대 표준 공칭 유량	20 mm 에서 1000 l/min
표준 공칭 유량	200 ... 1,000 l/min
작동 압력	-0.9 ... 8 bar
전기적 연결	개별 연결 멀티핀 플러그
최대 밸브 연수	16
주변 온도	-5 ... 50 °C
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	7 mm
배기 기능	유량 조절 불가
액추에이터 형태	전기적
씰링 원리	소프트
밸브 터미널 타입	24
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	외부 내부
유량 방향	전환 불가
밸브 터미널 구조	고정-격자
신호 상태 표시	LED
파일럿 압력	2 ... 8 bar
진공에 대한 적합성	예
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	1
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 배기 포트 82	비-덕트
파일럿 배기 포트 84	비-덕트
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	FPM HNBR NBR