



# 송신기 SOEG-S-M18-S-L

Part Number: 537703

FESTO

원형 디자인



## 자료 시트

특징	값
디자인	원형
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
측정된 변수	위치
측정 원리	광전자
측정 방법	투과형 광 센서 송신기
발광 형태	적색
작업 범위	20,000 mm
주변 온도	-25 ... 55 °C
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 36 V
잉여 리플	20 %
유희 전류	15 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	3-핀 M12x1 플러그
사이즈	M18x1
마운팅 형태	잠금 너트 포함
조임 토크	20 Nm
제품 중량	40 g
하우징 소재	황동 크롬-도금
유니언 너트 소재	황동 크롬-도금
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 55 °C
보호 등급	IP65 IP67
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L