



진공 게이지 VAM-40-V1/0-R1/8-EN

Part Number: 537810

FESTO

표시 단위 bar.



자료 시트

특징	값
압력 게이지의 공칭 사이즈	40
연결 위치	후면 중앙
표준에 기반	DIN EN 837-1
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
표시 범위 [bar]	-1 ... 0 bar
지시 범위	-30 ... 0 inHg
눈금	이중 스케일 Bar (외부) 인치 hg (내부) / psi (내부)
작동 압력	-1 ... 0 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
연속 부하 계수	0.75
교체 부하 계수	0.66
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	63 g
측정 정확도 등급	2,5
마운팅 형태	나사산
공압 연결구	R1/8
나사산 플러그 소재	황동
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	ABS
스크린 소재	PS