


파일럿 라인 KES-MC-1-SUB-9-5

Part Number: 537924
단종 예정 제품

FESTO

MTR-DCI... 용으로 적합



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	9
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	9
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	10
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	9
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
케이블 길이	5 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 28 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 51 mm
케이블 직경	6.8 mm
케이블 구조	10x0,14 차폐
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
배선 끝단	핀 단자
보호 등급	IP54
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	0 ... 50 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음